


Giriş modülü CP-E16-M8-EL

Ürün numarası: 546922

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı Seçenekler:
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
KC işareti	KC-EMV
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
LED göstergeler	16 Kanal durumu 2 Modül diyagnozu 4 Grup diyagnozu
Girişlerin max. sayısı	16
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	24 V
Geriyə kalan dalgalanma, yük gerilimi	4 Vss
Girişlerin karakteristikleri	IEC1131-T2
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: ≤ 6 V Sinyal 1: ≥ 8.6 V
Giriş devre lojjiği	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş debounce süresi	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. bileşke akım	0,7 A
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Koruma (kısa devre)	Her grup için dahili elektronik sigorta koruması