


Adaptör

NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Ürün numarası: 547432

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Elektriksel bağlantı	5-pinli M12x1 Erkek soket
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo yapısı	4x0,34
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PUR
Malzeme, muhafaza	ABS
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç, altın kaplama