


Baęlantı kablosu KMYZ-9-24-AD-0,2-B

Ürün numarası: 547449

FESTO

ZB (M1H) - ZC (M1BH) baęlantıların adaptasyonu için.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmelięine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün aęırlıęı	18 g
Elektriksel baęlantı	Açılı soket / açılı fiş Kare tasarım / kare tasarım 2-pin / 2-pin
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluęu	0,2 m
Koruyucu topraklama baęlantısı	temin edilemez
Baęlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz