



Hızlı havalandırma valfi VBQF-D-G18-Q6

Ürün numarası: 547534

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzost
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-0,5 psi)	850 l/min
Hava tahliyesi normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	1.300 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-0,5 MPa (6-0,5 bar, 87-0,5 psi)	350 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm Çinko pres döküm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal genişlik	5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	105 g
Pnömatik bağlantı 3	QS-8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR