



Vakum jeneratörü kartuşu VN-05-L

Ürün numarası: 547694

FESTO

VN vakum jeneratörleri için, yüksek emiş.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik, nozul | 0,45 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Ejektörün karakteristiği | Standart Yüksek emiş hacmi |
| Çalışma basıncı | 1 ... 8 bar |
| Nominal çalışma basıncı | 6 bar |
| Atmosfere göre maks. emiş | 13,6 l/min |
| Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı | 2,04 s |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 0,65 g |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, alıcı nozul | POM |
| Malzeme, verici nozul | İşlenmiş alüminyum alışımlı |