


L-baęlantı rakoru NPFB-L-R12-G12-MF

Ürün numarası: 547726

FESTO

Borularla baęlantı için.

R ve G dişli pabuç kullanırken, diş mühürleme bantı veya sıvı sızdırmazlık maddesi tavsiye edilir. G dişli pabucu mühürlemek için yumuşak alüminyum AL 99.5 eksenel sızdırmazlık halkası da kullanılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Dişli montaj için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Tank büyüklüęü	10
Çalışma basıncı	-0,95 ... 40 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-20 ... 150 °C
Ürün aęırlığı	99 g
Pnömatik baęlantı 1	R1/2
Pnömatik baęlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun