


# T rakor NPFB-T-3G18-F

Ürün numarası: 547745

FESTO

Borularla bağlantı için.

R ve G dişli pabuç kullanırken, dış mühürleme bantı veya sıvı sızdırmazlık maddesi tavsiye edilir. G dişli pabucu mühürlemek için yumuşak alüminyum AL 99.5 ekstenel sızdırmazlık halkası da kullanılabilir.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Dişli montaj için malzeme bilgisi       | Pirinç<br>Nikel kaplı                        |
| Tank büyüklüğü                          | 10   |
| Çalışma basıncı                         | -0,95 ... 40 bar                             |
| Kullanım havası                         | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1  |
| Çevre sıcaklığı                         | -20 ... 150 °C                               |
| Ürün ağırlığı                           | 27 g   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | G1/8   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                                 |