


T rakor NPFB-T-2G34-R34-FMF

Ürün numarası: 547763

FESTO

Borularla bağlantı için.

R ve G dişli pabuç kullanırken, dış mühürleme bantı veya sıvı sızdırmazlık maddesi tavsiye edilir. G dişli pabucu mühürlemek için yumuşak alüminyum AL 99.5 aksenal sızdırmazlık halkası da kullanılabilir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Dişli montaj için malzeme bilgisi | Pirinç Nikel kaplı |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 40 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 150 °C |
| Ürün ağırlığı | 172 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | R3/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |