

Geniřleme


NPFB-E2-2G18-FM

Ürün numarası: 547826

FESTO

Borularla bağlantı için.

R ve G dişli pabuç kullanırken, diş mühürleme bantı veya sıvı sızdırmazlık maddesi tavsiye edilir. G dişli pabucu mühürlemek için yumuřak alüminyum AL 99.5 aksenal sızdırmazlık halkası da kullanılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Diřli montaj için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Tank büyüklüęü	10
Çalıřma basıncı	-0,95 ... 40 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 150 °C
Ürün aęırlıęı	25 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun