


Vakum ölçer

VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG

Ürün numarası: 547842

FESTO

Bar cinsinden gösterge ünitesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Manometre çapı	40
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Standarda dayalı	DIN EN 837-1
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Gösterge aralığı [bar]	-1 ... 0 bar
Skala	Tek ölçek
Çalışma basıncı	-1 ... 0 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Sürekli yük faktörü	0,75
Değişken yük faktörü	0,66
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	65 g
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı	R1/8
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme, muhafaza	ABS
Malzeme, segmentler	PS
Malzeme, gözetleme camı	PS