


# Yaklaşım sensörü SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Ürün numarası: 547861

FESTO

Manyetik, temassız, T-yuva için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	80 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	2,4 W
Kısa devre korumalı	Darbeli
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo M5x0,5 3-pinli Dönebilir dişler
Çıkış yönünde bağlantı	yanal
Kablo test koşulları	Zincir bağlantı hattı: 5 milyon çevrim, eğilme yarı çapı 28 mm Burulma direnci: > 300,000 çevrim, ±270°/0.1 m Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo özelliği	Enerji zinciri + robot
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)
Bağlantı şekli	Kanala boylamasına takılabilir T-kanalına sıkıştırılmış
Ürün ağırlığı	7 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68