

Güç kaynağı


SVG-1/230VAC-24VDC-5A

Ürün numarası: 547867
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

24 V DC nominal çıkış gerilimi ve 5 A nominal çıkış akımı.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	55 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	125 mm
Montaj konumu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	1 fazlı
Giriş akımı	1,9 - 0,8 A
Nominal çıkış gerilimi DC	24 V
Nominal çıkış akımı	5 A
Giriş gerilimi aralığı AC	100 ... 240 V
Power failure buffering	20 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95%
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	830 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut