


# Güç kaynağı SVG-1/230VAC-ASI-5A

Ürün numarası: 547869  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	70 mm
Yükseklik	130 mm
Uzunluk	125 mm
Montaj konumu	Serbest konveksiyon
Ana besleme	1 fazlı
Giriş akımı	2,1 - 1,0 A
Nominal çıkış gerilimi DC	30,1 V
Nominal çıkış akımı	4,8 A
Giriş gerilimi aralığı AC	100 ... 240 V
Power failure buffering	20 ms
Hat frekansı	45 ... 65 Hz
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Relatif hava nemi	95%
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ürün ağırlığı	900 g
Bağlantı şekli	H-raylı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut