


Reflektörlü fotosel SOEG-RT-M12-NS-S-2L

Ürün numarası: 547907

FESTO

Döner yapı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	Optoelectronic
Ölçme metodu	Yansıma ışığı algılayıcı
Işık tipi	kırmızı
Kapsam	70 ... 300 mm
Çevre sıcaklığı	-25 ... 55 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Işıklı anahtarlama
Histerezis	≤ 30 mm
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Max. Çıkış akımı	200 mA
Gerilim düşmesi	2 V
Kısa devre korumalı	Darbeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 36 V
Geriya kalan dalgalanma	20 %
Boşta çalışma akımı	15 mA
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	3-pinli M12x1 Erkek soket
Büyükklük	M12
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Sıkma torku	10 Nm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	20 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç Krom kaplı
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Fonksiyon rezerve göstergesi	Yeşil LED
Ayarlama seçenekleri	Potansiyometre
Ayarlama aralığı alt sınırı	70 mm
Ayarlama aralığının üst sınırı	300 mm
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 55 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III