



Hızlı havalandırma valfi VBQF-U-G14-Q8

Ürün numarası: 548002

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzost
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Hava tahliyesi normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	2.500 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-10,5 MPa (6-10,5 bar, 87-152,5 psi)	800 l/min
Çalışma basıncı	0,5 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm Çinko pres döküm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Nominal genişlik	7 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ses basıncı seviyesi	75 dB(A)
Ürün ağırlığı	232 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR