

Darbe emici DYEF-M5-Y1F

Ürün numarası: 548371

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	M5
Strok	2,8 mm
Yastıklama	Madeni stop ile P-Yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	2,8 mm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,02 J
Ürün ağırlığı	2,9 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik