


Kapak CPX-M-AK-C

Ürün numarası: 548753

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Genişlik | 30 mm |
| Yükseklik | 58 mm |
| Uzunluk | 22 mm |
| Müsaade edilebilirlik | UL94 V0 |
| Ürün ağırlığı | 54 g |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 70 °C |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm Nikel kaplı |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Relatif hava nemi | 5 - 90 % yoğunlaşmayan |