

# Bağlantı kablosu SBOA-K20CP-WS

Ürün numarası: 548823

FESTO

SBOI-Q-... ve SBOC-Q-... kompakt görüntü sistemleri için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 60$ V
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IEC 60529 ' a göre
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Elektriksel bağlantı	Açılı fiş / düz soket
Kablo yapısı	2x0,24+2x0,34+0,49
Kablo çapı	5,5 mm
Kablo uzunluğu	2 m
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Kablo gövdesinin rengi	açık gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç PUR Nikel kaplı
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	bronz/pirinç Altın yaldızlı