

Kablo

SBOA-K20CP-SUP

Ürün numarası: 548824

FESTO

SBOI-Q-... ve SBOC-Q-... kompakt görüntü sistemleri için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Elektriksel bağlantı	Düz fiş / düz soket / düz soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 60 V
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Kablo çapı	5,5 mm
Kablo yapısı	2x0,24+2x0,34+0,49
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PUR
Kablo gövdesinin rengi	açık gri
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm Pirinç PUR Nikel kaplı
Malzeme, sıkma bağlantılar	bronz/pirinç Altın yaldızlı