


Son konum regülatörü CPX-CMPX-C-1-H1

Ürün numarası: 548931

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diyagnostik	Modül oryantasyonlu diyagnoz yerel 7 bölümlü ekran üzerinden
Maks. modül sayısı	10
Gösterge	Yedi dijit gösterge
Kontrol elemanları	3 tuşlu
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Yük gerilim aralığı DC	20 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal gerilim DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	80 mA
İzin verilen yük akımı	2,5 A
DIN/IEC 68, kısım 2-29'a uygun sürekli darbe dayanımı	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Relatif hava nemi	5 - 95 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
DIN/IEC 68, bölüm 2-6 ya göre salınım dayanıklılığı	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	140 g
Dizi başına eksen	1
Eksen dizisi sayısı	1
Kontrol arayüzünün elektriksel bağlantısı	Soket M9 5-pinli
Kablo uzunluğu	≤ 30 m
Kontrol arayüzü	dijital Festo protokollü CAN bus Sonlandırma direnci, entegre edili
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş