


# Elektrik arabirimi

## VABE-S6-1LF-C-A4-E

Ürün numarası: 549042

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Fieldbus arabirimi	Soket M12x1/4-pin Fiş, M12x, 4-pin
Valf bobinlerin max. sayısı	4
Cihaz başına Slaves sayısı	1
Çıkışların max. sayısı	4
Girişlerin max. sayısı	4
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	850 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus CPX ile
Adresleme aralığı	1 ... 31 (0) AS-i adresleme cihazı aracılığı ile ayarlama
Elektrik izolasyonu, fieldbus arabirimi	Optocoupler
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR PUR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm PA