


Çok pinli düğüm VABE-S6-LT-C-S6-R5

Ürün numarası: 549046

FESTO

VTSA ve VTSA-F valf adaları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	Tek durumlu valflerle 12 İki durumlu valflerle 6
Maks. artık akım	10 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	760 g
Elektriksel bağlantı sayısı	6
Elektriksel bağlantı	Multipin 5-pinli M12 Erkek soket
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm