

Kapak VAEM-S6-C-S6-R5

Ürün numarası: 549048

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	Tek bobinli valflerde 12 Çift bobinli valflerde 6
Maks. toplam akım	10 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	200 Gram
Elektrik bağlantısı sayısı	6
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu M12 Soket
Gövde malzemesi	PA