



Regülatör plakası VMPA2-B8-R1C2-C-06

Ürün numarası: 549055

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	21 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Pnömatik dikey sıralama	1 için basınç regülatörü
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Manometre ekleme	mümkün
Basınç kontrol aralığı	0.5 Bar...6 Bar
Giriş basıncı 1	0.5 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Maks. sıkma torku	0.65 Nm
Ürün ağırlığı	180 Gram
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına
Manometre bağlantısı	tutma klipsi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kontrol paneli malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Regülatör gövdesi malzemesi	PA