


Baęlantı kablosu NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Ürün numarası: 549293

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün aęırlığı	188 Gram
Elektrik baęlantısı	5 kutuplu M12x1 Düz soket kare tasarım / açılı
Elektrik baęlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	açılı
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Baęlantı şeması P1
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 1, montaj türü	Merkezi vida M3
Elektrik baęlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, tasarım	yuvarlak
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	Soket
Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	5
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik baęlantısı 2, montaj türü	Vida kilidi
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	0.3 m
Kablo özellięi	Standart
Min. kablo bükülme yarıçapı	90 mm

Özellik	Değer
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	90 mm
Kablo çapı	5.9 mm
İzin verilen kablo çapı	5.7 mm...6.1 mm
Kablo yapısı	4 x 0,34 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.34 000013
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-25 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	PA TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC