



Bağlantı kablosu

NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5

Ürün numarası: 549294

FESTO

MLO-POT-...-TLF sürücü veya konum gösterici enkoderden CASM sensör arayüzüne



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 61076-2-101
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	188 g
Elektriksel bağlantı	5-pinli M12x1 Erkek soket, düz Kare tasarım/açılı
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi vida M3
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 60 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 60 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Min. Kablo bükme radyusu	90 mm
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 90 mm
Kablo çapı	5,9 mm
Müsaade edilebilir kablo çapı	5,7 ... 6,1 mm
Kablo yapısı	4x0,34
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre

Özellik	Değer
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PA TPE-U(PUR)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC