



Basınç yükselticisi DPA-100-10-A

Ürün numarası: 549401

FESTO

yüksek basınçlar üretmek için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	100 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Çift pistonlu basınç yükseltici Solenoid pistonlu
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çıkış basıncı 2	4 ... 10 bar
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Basınç ayar aralığı	4 ... 10 bar
Giriş basıncı	2 ... 8 bar
Basınç kontrol aralığına ilişkin not	Maksimum düzeyde gerilmiş regülatör yayında maksimum çıkış basıncı %40 kadar aşılabilir.
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	13.000 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun