


Toplama sayacı CCES-P-C8-E

Ürün numarası: 549403

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Akülü elektrikli toplama sayacı
Geriye dönme şekli	Buton veya elektriksel sinyal
Gösterge	8 haneli
Maks. sayma hızı	7,5 kHz
Maks. zayıflayan sayma hızı	30 Hz
Minimum impuls süresi, tahrik elemanı	15 ms
En düşük darbe süresinin sınırlamak	15 ms
Üst eşik değeri DC	5 ... 30 V
Gerilim beslemesi	Lityum pil
Alt eşik değeri DC	< 0,7 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Saat darbe girişinin ayarlanması	Negatif kenar 30 Hz
Saat darbe girişi (giriş)	Programlanabilir
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PC