


Adım motoru EMMS-ST-87-L-SB

Ürün numarası: 549426

FESTO

Redüktörsüz/frenli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tam adımdaki adım açısı	1,8 deg
Adım açısı toleransı	±5%
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
İzolasyon koruma sınıfı	B
Güç tüketimi, fren	11 W
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	9,5 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Toplam güç aktarma atalet momenti	3,07 kgcm ²
Fren tutma momenti	2 Nm
Motor tutma momenti	9,3 Nm
Frenin kütle atalet momenti	0,07 kgcm ²
Rotorun kütle atalet momenti	3 kgcm ²
Müsaade edilir aksel mil yükü	65 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	200 N
Ürün ağırlığı	4.600 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket