


# Dişli kutusu EMGA-40-P-G3-SST-42

Ürün numarası: 549428

★ Temel ürün gamı

Step motorları için uygundur.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                         | Değer                   |
|---------------------------------|-------------------------|
| Redüktör flanş ölçüsü           | 40 mm                   |
| Motor flanş ölçüsü              | 42 mm                   |
| Burulma boşluğu                 | 0,25 deg                |
| Redüktör tipi                   | Planet redüktörü        |
| Dişli oranı                     | 3:1                     |
| Maks. giriş hızı                | 18.000 1/min            |
| Redüktörün çalışma sıcaklığı    | -25 ... 90 °C           |
| PWIS uygunluğu                  | VDMA24364-B2-L          |
| Koruma sınıfı                   | IP54                    |
| Sürekli çıkış torku             | 11 Nm                   |
| Redüktörün kütle atalet momenti | 0,031 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. çıkış torku               | 17,6 Nm                 |
| Maks. verimlilik                | 98 %                    |
| Bükme direnci                   | 1 Nm/arcmin             |
| Ürün ağırlığı                   | 350 g                   |
| Redüktör arayüzü, çıkış mili    | 40G                     |
| Redüktör arayüzü, silindir mili | 42A                     |
| Malzeme hakkında not            | RoHS'a uygun            |