


# Dişli kutusu EMGA-60-P-G5-SST-57

Ürün numarası: 549431

★ Temel ürün gamı

Step motorları için uygundur.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	60 mm
Motor flanş ölçüsü	57 mm
Burulma boşluğu	0,17 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	5:1
Maks. giriş hızı	13.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	22 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,078 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	35,2 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	2,3 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	900 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	60G
Redüktör arayüzü, silindir mili	57A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun