


# Dişli kutusu EMGA-80-P-G3-SST-87

Ürün numarası: 549432

★ Temel ürün gamı

Step motorları için uygundur.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	87 mm
Burulma boşluğu	0,12 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	85 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,77 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	136 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	6 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.100 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	87A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun