


Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-C7-12W-G18-4

Ürün numarası: 549650

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Maks. valf yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ürün aęırlığı	122 Gram
Kontrol havası baęlantısı 12	M3
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M7
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alařım