


Baęlantı Raylıterminal řerit VABM-C7-12W-G18-9

Ürün numarası: 549655

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Maks. valf yeri sayısı | 9 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluęu | VDMA24364-B2-L |
| Ürün aęırlığı | 222 Gram |
| Kontrol havası baęlantısı 12 | M3 |
| Pnömatik baęlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | M7 |
| Pnömatik baęlantı 3 | G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Baęlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alařım |