

Bobin MD-2-24VDC-PA

Ürün numarası: 549903

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Devreye girme süresi	100%
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 6,8 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	110 Gram
Elektrik bağlantısı	DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Duroplast Bakır Çelik
Sargı malzemesi	Bakır