

Bobin MD-2-230VAC-PA

Ürün numarası: 549905

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 14,5 VA, tutma gücü 10,5 VA
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 10%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	110 Gram
Elektrik bağlantısı	DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Duroplast Bakır Çelik
Sargı malzemesi	Bakır