


Solenoid bobin

MH-2-110VAC-PA

Ürün numarası: 549907

FESTO

Alternatif gerilim (AC) için, soketsiz.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Anahtarlama konum göstergesi | hayır |
| Min. çekme süresi | 12 ms |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| Güç faktörü cos {phi} | 0,7 |
| Karakteristik bobin değerleri | 110 V AC: 14 VA |
| Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları | +/- 10 % |
| Müsaade edilir gerilim salınımı | +/- 10 % |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | Cihaz prizi olmadan IP00 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 50 °C |
| Rakor için max. sıkma torku | 2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 150 g |
| Elektriksel bağlantı | DIN EN 175301-803 e göre |
| Bağlantı şekli | Kontra somunlu |
| Malzeme, valf bobini | Duroplast Bakır Çelik |
| Malzeme, bobin | Bakır |