

# Bobin MH-2-230VAC-PA

Ürün numarası: 549908

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	12 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	230 V AC: 14,0 VA
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 10%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	cihaz prizi olmadan IP00
Ortam sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	150 Gram
Elektrik bağlantısı	DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	kilit somunu ile
Bobin malzemesi	Duroplast Bakır Çelik
Sargı malzemesi	Bakır