



# Hassas basınç regülatörü LRP-1/4-10-EX4

Ürün numarası: 549921

FESTO

Manometresiz, zone 1,2 ve 21, 22 için Festo tarafından ATEX sertifikasına göre kullanıma uygundur.

Bu ürünle uygun bir tip: FMAP veya tip: MAP hassas manometre kullanınız.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	50
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Pilotlu hassas-membranlı-regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1,2 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,1 ... 10 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,02 bar
Standart nominal debi	2.300 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	315 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm