

Kablolu Soket KMYZ-4-0,5-B-EX

Ürün numarası: 550324

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|--|
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| Montaj türü | merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Ürün ağırlığı | 12 Gram |
| Elektrik bağlantısı | açılı soket Kablo kare tasarım MSZB |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 3 V...36 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 1 A |
| Aşırı gerilim direnci | 900 V |
| Koruyucu topraklama bağlantısı | mevcut değil |
| Kablo uzunluğu | 0.5 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Kablo yapısı | 2 x 0,35 mm ² |
| Koruma türü | IP40 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...50 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | PVC |
| Gövde malzemesi | PA |
| Fiş kontakları malzemesi | Bronz |