


# Kablolu Soket KMYZ-4-2,5-B-EX

Ürün numarası: 550481

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Montaj türü	merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	34.5 Gram
Elektrik bağlantısı	açılı soket Kablo kare tasarım MSZB
Çalışma gerilimi aralığı DC	3 V...36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	900 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo yapısı	2 x 0,35 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bronz