


Soket çeşitleri

KMYZ-4-5,0-B-EX

Ürün numarası: 550482

FESTO

MSZB ve MSZC bağlantı kombinasyonu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Bağlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	62,5 g
Elektriksel bağlantı	Soket, açılı Kablo Kare yapı, MSZB
Çalışma gerilimi aralığı DC	3 ... 36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	900 V
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo yapısı	2x0,35
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz