

# Manifold blok CPE10-3/2-PRS-1/4-4-NPT


Ürün numarası: 550603

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[CPE-valfleri için.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                 | Değer                       |
|---|-----------------------------|
| Valf dilimi genişliği                   | 16 mm                       |
| Montaj pozisyonu                        | istenildiği gibi            |
| Valf yerlerinin max. sayısı             | 4                           |
| Maks. basınç bölgesi sayısı             | 2                           |
| Patlama basıncı                         | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi  |
| Mpa işletim basıncı                     | -0,09 ... 1 MPa             |
| Çalışma basıncı                         | -0,9 ... 10 bar             |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma       |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Kullanım havası sıcaklığı               | 23 ... 122 °F               |
| Çevre sıcaklığı                         | 23 ... 122 °F               |
| Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı | 0,9 ft-lbf                  |
| Ürün ağırlığı                           | 7,035 oz                    |
| İn-line valf manifoldu montaj tipi      | geçiş delikli               |
| Valfin bağlantı şekli                   | Dişi dişli                  |
| Pnömatik bağlantı 1                     | 1/4 NPT                     |
| Pnömatik bağlantı 3                     | 1/4 NPT                     |
| Pnömatik bağlantı 5                     | 1/4 NPT                     |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun                |
| Malzeme, manifold rayı                  | İşlenmiş alüminyum alışımlı |