

Motor kablosu



NEBM-S1G15-E-10-LE6

Ürün numarası: 550745

☆ Temel ürün gamı

EMMS-ST-... servo motor için uygundur

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 72 V
Koruma sınıfı	IP65
Note on degree of protection	monte edilmiş durumda
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Bending radius, flexible cable installation	≥ 70 mm
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, connection type	Soket
Electrical connection 1, cable outlet	Düz
Electrical connection 1, design	Köşeli
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	10
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kablo
Electrical connection 2, connection technology	Açık uç
Electrical connection 2, number of pins/wires	7
Electrical connection 2, occupied pins/wires	6
Damar sonları	Tel halkası
Kablo yapısı	7x0,5 Ekranlı
Kablo çapı	8 mm
Kablo uzunluğu	10 m
İletken- ve nominal kesit	0,5 mm ²
Cable identification	Without inscription label holder
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)