


Plastik hortum

PEN-16X2,5-BL-100

Ürün numarası: 551449

FESTO

standart dış çaplı boru hattı, QS fiş konnektörleri için, polietilen (gıda endüstrisinde kullanım onayı yoktur).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	16 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	122 mm
İç çap	10,8 mm
Min. Bükme radyusu	57,5 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Sertifika yayımlayan bölüm	B 013277 0506 00
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Su (sıvı, buzsuz)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temizlik seviyesi	Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun.
Çevre sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,1029 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 16 mm için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	PE