


# Bus düğümü CPX-FB38

Ürün numarası: 552046  
Üretimden kalkacak ürün

CPX modüler elektriksel terminal için.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus arabirimi	2x soket, M12x1, 4-pin, D-kodlu
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül odaklı diyagnostikler - Modüllerde düşük gerilim - Diyagnostik hafızası
Konfigurasyon desteği	XML dosyası
Parametreleri konfigure etmek	- Diyagnostik karakteristiği - Failsafe tepkisi - Kanalların zorlanması - Sinyal ayarı - Sistem parametresi
Ek fonksiyonlar	Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Veri iletim hızı	100 MBit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 100 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	125 g
Çıkışlar için max. adres hacmi	64 Byte
Girişler için max. adres hacmi	64 Byte
Protokol	EtherCAT
Bus' a özgü LED gösterge	Hata: haberleşme hatası L/A1: network aktif, port 1 L/A2: network aktif, port 2 Run: Haberleşme durumu
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş