



Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSM-63-270-P-A-B

Ürün numarası: 552079

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 63 |
| Sönümlleme açısı | 2 drc |
| Dönüş açısı ayar aralığı | 0 drc...270 drc |
| Dönüş açısı | 0 drc...270 drc |
| Sönümlleme | Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| İnce ayar | -6 drc |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Tasarım | Döner kanat |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 Bar...10 Bar |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.6 hz |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:::-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 0 - korozyona maruziyet yok |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. aksel kuvvet | 500 N |
| Maks. radyal kuvvet | 500 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork | 40 Nm |
| İzin verilen kütle atalet momenti | 0.15 000019 |
| Ürün ağırlığı | 4900 Gram |
| Montaj türü | dişi diş ile |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tahrik mili malzemesi | Çelik nikel kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |