


Giriş modülü CECX-D-16E

Ürün numarası: 552096

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Sistem bus'ındaki güç tüketimi	0,4 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	130 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Dijital girişler, sayı	16
Dijital girişler, anahtarlama lojisi	Pozitif mantık (PNP)
Dijital girişler, hızlı sayıcı girişleri	2, kesme kapasiteli, tepki süresi min. 100 µs
Dijital girişler, giriş sinyali gecikmesi	20 ms/200 ms, ayarlanabilir Kesme girişleri için ilave 0.2 ms
Dijital girişler, giriş gerilimi/akımı	24 VDC
Dijital girişler, True için nominal değer	≥ 15 VDC
Dijital girişler, False için nominal değer	≤ 5 VDC
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	Evet, optokuplör ile
Dijital girişler, durum göstergesi	LED