

Kablo

NESC-C-D1-15-C1

Ürün numarası: 552106
Üretimden kalkacak ürün

[CDSA operatör ünitesi için](#)
[İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Kablo uzunluğu	15 m
Kablo arabirimi	Coninvers fiş, 17-pin RJ45 Soket dizisi 11-pin
Bağlantı şekli	Bir uçta kablo kılıflı
Kablo gövdesinin rengi	kırmızı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)