


Enkoder arabirimi CECX-C-2G2

Ürün numarası: 552117

FESTO

CECX için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL)
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Çalışma gerilimi	19,2 - 30 VDC
Güç tüketimi 5 V	0,6 W
Çevre sıcaklığı	5 ... 55 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Relatif hava nemi	10 - 95 %
Koruma sınıfı	IP20 III
Ürün ağırlığı	135 g
Titreşim dayanım testi	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Darbe dayanım testi	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (yarım sinüs)
Elektriksel bağlantı teknolojisi G/Ç	Soket dizisi, grid 5.08 mm
Dijital girişler, hızlı sayıcı girişleri	2, (kilitleme fonksiyonu) tepki süresi 20 µs, NPN/PNP
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	hayır
Enkoder girişleri, sayı	2
Enkoder girişleri, çözünürlük	Yer değiştirme ölçümü: 24 bit Hız ölçümü: 32 bit
Enkoder girişleri, sinyal aralığı	5 V fark (RS422) 24 V single ended
Enkoder girişleri, maks. giriş frekansı	250 kHz
Enkoder girişleri, jeneratör besleme gerilimi	24 VDC 5.05 VDC ± %4 (100 mA / kanal)
Enkoder girişleri, bağlantı teknolojisi	Kovan Sub-D 9-pinli
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun